

故障信号触点 带测试和确认按键 1 NO +1 NC，用于 LS 开关  
5SL，5SY，5SP FI/LS 5SU1，FI 5SV（对于 5SU1 来说，手柄连接器 5ST3805-1 是必要的）



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	故障信号开关
产品的规格	可加装
电气使用寿命（操作循环）/ 典型	20 000
防护等级 IP	IP20

产品详细信息	
产品组件	
• 故障信号开关	是的
产品扩展	故障信号开关

数	
故障信号开关的数量	0
常闭触点数量	1
常开触点数量	1
转换器数量	0

连接	
可连接的导线截面	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
拧紧扭矩 / 螺栓连接时	0.5 N·m

可连接的导线截面类型 / 在 AWG 导线处	24 ... 12
------------------------	-----------

## 机械设计

高度	90 mm
宽度	9 mm
深度	70 mm
净重	72 g
• 运行期间	-25 ... +55 °C
• 存放期间	-40 ... +75 °C

## 证书

Declaration of Conformity

Railway

[Vibration and Shock](#)



EG-Konf.

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5ST3020-2>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5ST3020-2>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3020-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3020-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



13 21



