

消防安全开关块 AFDD, 1-16A 230V 用于 断路器或故障安全开关/断路器 1+N 1TE



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	消防安全开关模块
产品的规格	用于 LS 开关 5SY60
一般技术数据	
极数	2
极数 / 备注	1P+N
安装设备的结构尺寸 / 根据 DIN 43880	1
防电击接触保护 / 根据 EN 50274	手指和手背安全
机械式使用寿命 (转换周期) / 典型	10 000
开关功能 / 短暂延迟	不
过压类别	III
电源电压	
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	16 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	230 V
供电电压频率	

• 测定值	50Hz
防护等级	
防护等级 IP	IP20, 带连接的保护装置和导线
耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	0.6 W
电力	
• 断开电流	50 ... 500
• 断开电流	1 ... 16
产品详细信息	
产品特点	
• 无卤素	是的
• 无硅	是的
产品扩展 / 可安装 / 辅助装置	是的
连接	
• 可连接的导线截面	
— 单芯线的	0.75 ... 16 mm ²
— 多芯线	0.75 ... 16 mm ²
• 可连接的导线截面 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工	0.75 ... 10 mm ²
拧紧扭矩 / 螺栓连接时	2 ... 2.5 N·m
位置 / 电源连接电缆	底部
机械设计	
高度	95 mm
宽度	36 mm
深度	68.5 mm
安装深度	70 mm
宽度分配单元的数量	1
宽度分配单元的数量 / 可加装的保护装置	1
紧固类型	DIN 导轨 (REG)
装入位置	任意的
净重	114 g
环境条件	
环境温度	-25 ... +45 °C
• 存放期间	-40 ... +75 °C
证书	

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SM6011-2>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SM6011-2>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM6011-2

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



5SM6011-2 ist ein Produkt der Siemens AG, München, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Siemens AG, München, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Siemens AG, München, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.



Siemens	5SM60(1,2)1-1 / Allpolig / A
	FORMAT / SIZE: Hybrid QUER H420mmxB279,4mm 9/2008 - 1/02/09