

标准柜 8MF5 高 x 宽 x 深 =1800x 900x 400 安装：序列 未通风,未安装，用螺栓拧紧 IP54



相似插图

| 版本 | |
|--|-------------------------------|
| 产品品牌名称 | SIVACON |
| 产品名称 | 标准系统柜 |
| 安装方式 | 系列安装 |
| 表层的结构形式 | 粉末涂层的 |
| 产品的规格 / EMC结构形式 | 不 |
| 开关柜的结构形式 / PC结构形式 | 不 |
| 开关柜的结构形式 / 操纵台结构形式 | 不 |
| 防护等级 | |
| 防护等级 IP | IP54 |
| 安装的适宜性 | 10英寸，17英寸，19英寸，21英寸，23英寸，24英寸 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 用于英寸测量 • 对于米制测量 | M8 |
| 应用适宜性 / 适于外部应用 | 不 |
| 外形 | |
| RAL颜色编码 | RAL 7032 |
| 颜色 | 石英灰色 |

| | |
|-------------|---|
| 产品组件 | |
| • 可拆下框架 | 不 |
| • 通风门 | 不 |
| • 安装板 | 不 |
| • 后门 | 不 |
| • 斜顶 | 不 |
| • 检视门 | 不 |
| • 深度可调节的安装板 | 不 |
| 锁件数目 | 1 |
| 门的数目 | 1 |

机械设计

| | |
|------------------|----------|
| 高度 | 1 800 mm |
| 宽度 | 900 mm |
| 深度 | 400 mm |
| 高度分配单元的数量 / 安装高度 | 34 |
| 紧固类型 | 状态 |
| 紧固类型 / 19 寸内置设备 | 是的 |
| 净重 | 100 kg |
| 材料 | 钢 |

证书

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| 参考标示 | | |
| • 符合 DIN EN 61346-2 | U | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |

[Miscellaneous](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MF5894-5R>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MF5894-5R>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5894-5R

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>