

EMV 柜 IP40 高 x 宽 x 深 =2200x 900x 600 用于独立安装 带侧壁, IP 40



相似插图

版本	
产品品牌名称	SIVACON
产品名称	EMC柜
安装方式	单个安装
表层的结构形式	支架和封包部件镀锌的, 封包部件外面有粉末涂层
产品的规格 / EMC结构形式	是的
开关柜的结构形式 / PC结构形式	不
开关柜的结构形式 / 操纵台结构形式	不

防护等级	
防护等级 IP	IP40
安装的适宜性	<ul style="list-style-type: none"> • 用于英寸测量 10英寸, 17英寸, 19英寸, 21英寸, 23英寸, 24英寸 • 对于米制测量 M8
应用适宜性 / 适于外部应用	不

外形	
RAL颜色编码	RAL 7032
颜色	石英灰色

产品组件	
• 可拆下框架	不
• 通风门	不
• 安装板	不
• 后门	不
• 斜顶	不
• 检视门	不
• 深度可调节的安装板	不
锁件数目	1
门的数目	1

机械设计

高度	2 200 mm
宽度	900 mm
深度	600 mm
高度分配单元的数量 / 安装高度	43
紧固类型	状态
紧固类型 / 19 寸内置设备	是的
净重	175 kg
材料	钢

证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	U
General Product Approval	other

[Miscellaneous](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MF2296-4ES>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MF2296-4ES>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2296-4ES

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>