

SENTRON, 柱状保险丝, 10x38 mm, 12 A, aM, Un AC : 500 V



## 版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	柱状保险丝

## 一般技术数据

熔断片操作等级	aM
熔断片尺寸	10x38 mm
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	12 A
供电电压 / DC 时	250 V
工作电压 / 测定值	500 V

## 耗散

损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	0.8 W
-------------------------------------------	-------

## 主电路

工作电流 / 额定值	12 A
------------	------

## 产品详细信息

产品组件 / 冲击报警装置	不
装入位置	任意, 最好垂直

净重

7 g

## 证书

### 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

## Declaration of Conformity



EG-Konf.

## 更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW8006-1>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW8006-1>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW8006-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8006-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

