

位置开关 塑料外壳 符合 DIN EN 50047, 31 mm 设备连接 1 x(M20 x 1.5) 1NO/1NC 瞬动触头 集成 (不可更换) 圆形撞针 防护等级 IP40, 带 自封闭密封圈, 外壳和 盖板, 黑色 无联锁板, 带 附件:螺栓和 支承板, 连接线 0.6m, 橙色 客户定制

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	机械位置开关
产品类型名称	3SE5
应用适宜性 安全	是的

综合技术数据

产品功能	
• 强行开启	是的
污染程度	级别3
热电流	10 A
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	B
持续电流 电路保护开关C特性的	1 A; 可应对小于 400 A 的短路电流
持续电流 DIAZED熔断器熔丝 灵敏的	10 A; 可应对小于 400 A 的短路电流
持续电流 gG DIAZED 熔断器熔丝的	6 A
作用原理	机械的
重复精度	0.05 mm
传感器的长度	75.7 mm
传感器宽度	31 mm
开关触点规格	机械的
工作频率 测定值	50 Hz
常闭触点数量 用于辅助触点	1
常开触点数量 用于辅助触点	1
转换器数量 用于辅助触点	1
接口规格 用于安全保险的的通讯	无

箱体

外壳的制造类型	长方体, 窄的
材料 外壳的	塑料
涂层 外壳的	其它

驱动头

操作元件的结构形式	球头柱塞, 特氟隆柱塞
开关转换功能的结构形式	强制常闭触点, 集成的
换向原理	弹起式开关组件
开关触点数量 安全型	1

接口/ 接线端子

电气连接规格	螺栓连接
--------	------

可连接的导线截面类型	
• 单芯线的	1x (0.5 ... 1.5 mm ²), 2x (0.5 ... 0.75 mm ²)
• 细芯线的 带有电缆末端加工	1x (0.5 ... 1.5 mm ²), 2x (0.5 ... 0.75 mm ²)
• 在 AWG 导线处 单芯线的	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
• 在 AWG 导线处 多芯线	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

通信/协议	
接口规格	无

环境条件	
对于粉尘的防爆保护类别	无

装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	任意的
紧固类型	螺栓固定

正树/批准：

General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC	 EG-Konf.
 CSA	
 UL	
 UR	
 EAC	

Declaration of Conformity	other
Miscellaneous	Confirmation

更多信息

- Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...) www.siemens.com/sirius/catalogs
- Industry Mall (网上订购系统) <https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3>
- Cax 在线发生器 <http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3>
- Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...) <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SE5282-0HC05-8RA3>
- 图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3&lang=en

上一次修改： 2019/9/12