

标准柜 8MF6 高 x 宽 x 深 =2200x 600x 800 安装：单 未通风，安装，焊接 IP54



相似插图

版本	
产品品牌名称	SIVACON
产品名称	标准系统柜
安装方式	单个安装
表层的结构形式	粉末涂层的
产品的规格 / EMC结构形式	不
开关柜的结构形式 / PC结构形式	不
开关柜的结构形式 / 操纵台结构形式	不
防护等级	
防护等级 IP	IP54
安装的适宜性	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 用于英寸测量</li> <li>• 对于米制测量</li> </ul>	10英寸，17英寸，19英寸，21英寸，23英寸，24英寸 M8
应用适宜性 / 适于外部应用	不
外形	
RAL颜色编码	RAL 7032
颜色	石英灰色

产品组件	
• 可拆下框架	不
• 通风门	不
• 安装板	不
• 后门	不
• 斜顶	不
• 检视门	不
• 深度可调节的安装板	不
锁件数目	1
门的数目	1

<b>机械设计</b>	
高度	2 200 mm
宽度	600 mm
深度	800 mm
高度分配单元的数量 / 安装高度	43
紧固类型	状态
紧固类型 / 19 寸内置设备	是的
净重	145 kg
材料	钢

<b>证书</b>		
参考标示		
• 符合 DIN EN 61346-2	U	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

**更多信息**

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MF6268-5E>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MF6268-5E>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF6268-5E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6268-5E)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>