

SIVACON，开关柜- 空外壳，符合 IEC 62208 标准，IP40，高：2200 mm，宽：1000 mm，深度：600 mm



| 版本                 |              |
|--------------------|--------------|
| 产品品牌名称             | SIVACON      |
| 产品名称               | 开关柜空壳        |
| 产品的规格              | 符合 IEC 62208 |
| 表层的结构形式            | 粉末涂层         |
| 产品的规格 / EMC结构形式    | 不            |
| 防护等级               |              |
| 防护等级 IP            | IP40         |
| 设备保护等级             | 防护等级 1       |
| 适应性                |              |
| 安装的适宜性 / 对于米制测量    | 是            |
| <b>对于一体化集成的适宜性</b> |              |
| • 明线安装             | 是的           |
| • 嵌入式安装            | 不            |
| 应用适宜性 / 适于外部应用     | 不            |
| 外形                 |              |
| RAL 颜色编码           | RAL 7035     |
| 颜色                 | 淡灰色的         |

## 产品详细信息

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 产品组件                  |    |
| • 通风门                 | 不  |
| • 安装板                 | 是的 |
| • 后门                  | 不  |
| • 检视门                 | 不  |
| • 深度可调节的安装板           | 是的 |
| 产品特点 / 外壳的 / 可顺序排列的壳体 | 不  |

## 数

|      |   |
|------|---|
| 锁件数目 | 0 |
| 门的数目 | 2 |

## 机械设计

|            |          |
|------------|----------|
| 高度         | 2 200 mm |
| 宽度         | 1 000 mm |
| 深度         | 600 mm   |
| 紧固类型       |          |
| • 19 寸内置设备 | 不        |
| • 地面安装     | 是的       |
| • 墙壁安装     | 不        |
| 净重         | 196.3 kg |
| 材料         | 钢        |

## 证书

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 参考标示                  |    |
| • 符合 DIN EN 61346-2   | U  |
| • 符合 IEC 81346-2:2009 | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MF1206-3BS4>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MF1206-3BS4>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1206-3BS4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1206-3BS4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



