

SIVACON，开关柜-空外壳，无侧壁，符合 IEC 62208 标准，带通风孔，IP20，高：2200 mm，宽：1000 mm，深度：1000 mm



版本

| | |
|-----------------|--------------|
| 产品品牌名称 | SIVACON |
| 产品名称 | 开关柜空壳 |
| 产品的规格 | 符合 IEC 62208 |
| 表层的结构形式 | 粉末涂层 |
| 产品的规格 / EMC结构形式 | 不 |

防护等级

| | |
|---------|--------|
| 防护等级 IP | IP20 |
| 设备保护等级 | 防护等级 1 |

适应性

| | |
|--------------------|----|
| 安装的适宜性 / 对于米制测量 | 是 |
| 对于一体化集成的适宜性 | |
| • 明线安装 | 是的 |
| • 嵌入式安装 | 不 |
| 应用适宜性 / 适于外部应用 | 不 |

外形

| | |
|----------|----------|
| RAL 颜色编码 | RAL 7035 |
| 颜色 | 淡灰色的 |

| 产品详细信息 | |
|-----------------------|----|
| 产品组件 | |
| • 通风门 | 是的 |
| • 安装板 | 是的 |
| • 后门 | 不 |
| • 检视门 | 不 |
| • 深度可调节的安装板 | 是的 |
| 产品特点 / 外壳的 / 可顺序排列的壳体 | 是的 |

| 数 | |
|------|---|
| 锁件数目 | 0 |
| 门的数目 | 2 |

| 机械设计 | |
|------------|----------|
| 高度 | 2 200 mm |
| 宽度 | 1 000 mm |
| 深度 | 1 000 mm |
| 紧固类型 | |
| • 19 寸内置设备 | 不 |
| • 地面安装 | 是的 |
| • 墙壁安装 | 不 |
| 净重 | 182 kg |
| 材料 | 钢 |

| 证书 | |
|-----------------------|----|
| 参考标示 | |
| • 符合 DIN EN 61346-2 | U |
| • 符合 IEC 81346-2:2009 | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | Special Test Certificate | Miscellaneous |



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MF1200-3VR4>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MF1200-3VR4>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1200-3VR4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



