

SR60 底座 DIAZED DII 3 极 500V AC DC , 用于密配螺栓 用于 5/10mm 母线厚度 带 U 型卡圈



相似插图

版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	DAIZED 熔断器系统
熔断器底座结构	配合垫片
一般技术数据	
极数	3
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	DII
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	25 A
供电电压 / AC 时 / 测定值	500 V
产品详细信息	
产品组件 / 盖板	不
机械设计	
高度	200 mm
宽度	42 mm
深度	43.5 mm

净重	226 g
材料 / 外壳的	其他

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SF6015>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SF6015>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF6015

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

