

MINIZED, 熔断器式隔离开关, D01, 2极, 内: 16 A, Un AC: 400 V



版本

产品品牌名称	MINIZED
产品名称	熔断器式隔离开关

一般技术数据

极数	2
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	D01
过压类别	4

电压

抗冲击电压能力 / 测定值	6 kV
---------------	------

电源电压

电流 / AC 时 / 测定值	16 A
工作电压 / AC 时 / 测定值	400 V

防护等级

防护等级 IP	IP20, 连接有导线
---------	-------------

耗散

损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	0.2 W
---	-------

产品详细信息

产品特点 / 可密封 是的

连接

拧紧扭矩 / 螺栓连接时 2.5 ... 3 N·m

机械设计

高度	70 mm
宽度	36 mm
深度	88 mm
装入位置	任意，最好垂直
净重	135 g

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2 F
- 符合 IEC 81346-2:2009 F

General Product Approval



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SG7621-0KK16>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SG7621-0KK16>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7621-0KK16

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

