

NH 熔断器底座 尺寸 00, 1极 160A 690V 带旋转装置 带扁形连接



相似插图

版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断器系统
螺纹规格 / 螺帽	M8
螺纹规格 / 连接螺栓的	M8
产品的规格	带有回转装置的 NH 底座
一般技术数据	
极数	1
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	其他
断路器 / 基础类型	3NH70
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	160 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
• DC 时	440 V
电力	

额定电流In / IEC , DIN / VDE / 在40 Cel时	147.2 A
-------------------------------------	---------

产品详细信息

产品组件 / 向内摆动装置	是的
极限短路电流 (Icu) 分断能力	
• AC 时 / 测定值	120 kA
• DC 时 / 测定值	25 kA

连接

• 可连接的导线截面 / 连接快速接头	6 ... 70 mm ²
• 可连接的导线截面	
— 端子排上	1.5 ... 16 mm ²
— 插入连接上	2.5 ... 50 mm ²
拧紧扭矩 / 螺栓连接时	14 N·m
电气连接规格	用于安装在安装板上
• 用于主电路	法兰式连接端口带额外随附的卡圈式连接端口

机械设计

高度	171.5 mm
宽度	49 mm
深度	88.5 mm
紧固类型	固定式装入
紧固类型	
• 滑块安装	不
净重	390 g

证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



[Environmental Confirmations](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NH7030>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NH7030>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

