

SITOR 熔断片,含开槽的刀形触头, NH3L, 输入: 800 A, aR, Un
直流: 1250 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带开槽式刀型触头
标识报警器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带螺旋连接板, 镀银
熔断体规格	平行 SITOR 半导体保护熔断器, 结构样式 NH
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH3L
熔断片操作等级	aR
电源电压	
电压类型	DC
电流 / AC 时 / 测定值	800 A
供电电压	1 250 V
• DC 时	
交换容量	
电流通断能力	100 kA
• DC 时 / 符合 IEC 60947-2 / 测定值	

耗散	
损耗功率 [W]	135 W
损耗功率 [W]	
<ul style="list-style-type: none"> • 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 	135 W
<ul style="list-style-type: none"> • 最大值 	135 W

产品详细信息	
产品描述	无不可更换性

机械设计	
装入位置	任意，最好垂直

环境条件	
环境温度	-20 ... +50 °C
气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时

证书	
参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> • 符合 DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • 符合 IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



UR



EG-Konf.

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NB1345-4KK11>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NB1345-4KK11>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB1345-4KK11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



