

SENTRON，柱状保险丝支架，10x38 mm，3 极，内：32 A，Un
AC：690 V，用于母线系统 8US 60mm



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	圆柱形熔断器底座
产品的规格	用于 8US 60mm 母线系统
一般技术数据	
极数	3
熔断器熔丝的制造尺寸	10x38 mm
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	32 A
工作电压	690 V
• AC 时 / 测定值	
防护等级 IP	IP20
机械设计	
高度	200 mm
宽度	27 mm
深度	79 mm
证书	

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F
F

General Product Approval

Declaration of Conformity



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW7431>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW7431>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7431

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





