

DIAZED 熔断片 690V 用于电缆和导线保护 工作制类别 gG 尺寸 DIII , E33 , 35A



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	DAIZED 熔断器
产品的规格	用于电缆和线路保护
一般技术数据	
脱扣特性级别	其他
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	DIII
熔断片操作等级	gG
特性曲线 / 正向导通电流特性	DS_5SD_DIII_690_gG_35
断路器 / 基础类型	5SD8
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	35 A
供电电压	
• DC 时	600 V
防护等级	
防护等级 IP	IP20 , 带连接导线
交换容量	

电流通断能力	
• DC 时 / 符合 IEC 60947-2 / 测定值	8 kA
• 符合 IEC 60947-2 / 测定值	50 kA

耗散	
损耗功率 [W]	3.1 W
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	3.1 W

电力	
额定电流 I _n / IEC , DIN / VDE / 在 40 Cel 时	33.25 A
电流限制特性曲线号码 / 通过能量	DE_5SD_DIII_690_gG_35

外形	
熔断片颜色标识	黑色

产品详细信息	
产品描述	通过密配螺栓或定位套

机械设计	
装入位置	任意，最好垂直
净重	73 g

环境条件	
环境温度	-5 ... +40 °C
• 存放期间	20°C 时的空气湿度 90%
气候级	相对湿度为 95% 时高达 45°C

证书	
参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
----------------------------------	--------------------------	--------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SD8035>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SD8035>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8035

