

低压高分断能力熔断器，NH0，输入：100 A，gL/gG，Un AC：500 V，前端标示报警器，导电握耳



| 版本 | |
|---------|---------|
| 产品品牌名称 | SENTRON |
| 产品名称 | NH 熔断体 |
| 产品的规格 | 带刀型触头 |
| 标识报警器结构 | 是 |
| 开关触点规格 | 无腐蚀，镀银 |
| 熔断体规格 | NH 熔断体 |

| 一般技术数据 | |
|--------------------------------|-------|
| 熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1 | NH3 |
| 熔断片操作等级 | gL/gG |
| 断路器 / 基础类型 | 3NA3 |
| 电压类型 | AC |
| 电流 / AC 时 / 测定值 | 100 A |
| 供电电压 | |
| • AC 时 / 测定值 | 500 V |

| 防护等级 | |
|---------|------------|
| 防护等级 IP | IP20，带连接导线 |

| 交换容量 | |
|------|--|
|------|--|

| | |
|---|----------------------------|
| 电流通断能力 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • DC 时 / 符合 IEC 60947-2 / 测定值 • 符合 IEC 60947-2 / 测定值 | <p>25 kA</p> <p>120 kA</p> |

耗散

| | |
|---|-------|
| 损耗功率 [W] | 8.2 W |
| 损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 | 8.2 W |

电力

| | |
|---|---------------------|
| 额定电流 I_n / IEC , DIN / VDE / 在40 Cel时 | 95 A |
| 电流限制特性曲线号码 / 通过能量 | DE_3NA_2_690_gG_200 |

机械设计

| | |
|---|----------|
| 宽度 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 外壳的 | 30 mm |
| 装入位置 | 任意, 最好垂直 |
| 净重 | 242 g |

环境条件

| | |
|--|-------------------------|
| 环境温度 | -5 ... +40 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • 存放期间 | 20°C 时的空气湿度 90% |
| 气候级 | -20 到 +50 , 相对湿度为 95% 时 |

证书

| | |
|--|-------------------|
| 参考标示 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 符合 DIN EN 61346-2 • 符合 IEC 81346-2:2009 | <p>F</p> <p>F</p> |

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Test Certificates | Shipping Approval | other |
|--------------------------|--------------------------|--------------|

[Miscellaneous](#)



GL

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NA3030>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NA3030>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

