

耦合连接用于直接 线圈安装用于 SIRIUS 接触器， 结构尺寸 S0 ... S3， 24 V DC !!! 停产产品 !!! 后续型号是 SIRIUS 3RH2



相似插图

综合技术数据：

产品品牌名称		SIRIUS
接触器的结构尺寸		S0, S2
防护等级 IP 正面的		IP20
污染程度		3
产品组件 保护式布线		是的
环境温度		
• 存放期间	°C	-40 ... +80
• 运行期间	°C	-25 ... +60
绝缘电压 测定值	V	300

控制电路/控制:

电压类型 控制馈电电压的		DC
控制馈电电压 1		
• DC 时		
— 测定值	V	24
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的		
• DC 时		0.7 ... 1.25

辅助电路：

常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的		1
工作电流 辅助触头的		
• AC-12 时		
— 24 V 时	A	6
— 230 V 时	A	6
• AC-15 时		
— 24 V 时	A	3
— 230 V 时	A	3
• DC-13 时		
— 24 V 时	A	1
— 110 V 时	A	0.2
— 220 V 时	A	0.1

装入/固定/外廓尺寸：

装入位置		任意的
紧固类型		直接加装
宽度	mm	45
高度	mm	35
深度	mm	50

接口/接线端子：

可连接的导线截面类型		
• 用于辅助触点		
— 单芯线的		2x (0.5 ... 1.5 mm ²), 2x (0.75 ... 2.5 mm ²)
— 细芯线的		
— 带有电缆末端加工		2x (0.5 ... 1.5 mm ²)

正树/批准：

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH1924-1GP11>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RH1924-1GP11>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH1924-1GP11&lang=en



上一次修改：

2019/9/17