

SITOR 熔断片,含开槽的刀形触头, NH1, 输入: 40 A, gR, Un  
AC: 1000 V, Un 直流: 600 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带开槽式刀型触头
标识报警器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带螺旋连接板, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH1
熔断片操作等级	gR
电源电压	
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	40 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	1 000 V
• DC 时	600 V
耗散	
损耗功率 [W]	13 W

损耗功率 [W]	13 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极</li> </ul>	

## 产品详细信息

产品描述	无不可更换性
------	--------

## 机械设计

装入位置	任意，最好垂直
------	---------

## 环境条件

环境温度	-20 ... +50 °C
------	----------------

气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时
-----	-----------------------

## 证书

参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 符合 DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 符合 IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

### Declaration of Conformity



## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE3202-0MK>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE3202-0MK>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE3202-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3202-0MK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße													
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	s	
3NE32-0MK	52	52	79,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE32-0MK08	52	52	79,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE53-0MK06	60	60	137	165,5	30	32	11	21,5	196	15,8	12,8	22,1	6	