

SITOR 熔断片,含开槽的刀形触头, NH3, 输入: 160 A, aR, Un
AC: 1500 V, Un 直流: 1000 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带开槽式刀型触头
标识报警器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带刀型触头, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH3
熔断片操作等级	aR
交变荷载系数 (WL)	1
电源电压	
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	160 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	1 500 V
• DC 时	1 000 V
交换容量	

电流通断能力	
<ul style="list-style-type: none"> 符合 IEC 60947-2 / 测定值 	100 kA
耗散	
损耗功率 [W]	56 W
损耗功率 [W]	56 W
<ul style="list-style-type: none"> 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 最大值 	56 W
产品详细信息	
产品描述	无不可更换性
机械设计	
装入位置	任意，最好垂直
环境条件	
环境温度	-20 ... +50 °C
气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时
证书	
参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> 符合 DIN EN 61346-2 符合 IEC 81346-2:2009 	F F
Declaration of Conformity	other

[Miscellaneous](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE5424-0C>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE5424-0C>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5424-0C

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



