

SITOR 熔断片,含 测量触点, NH000, 输入: 32 A, gR, Un
AC: 690 V, Un 直流: 440 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带刀型触头
标识报警器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带螺旋连接板, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH000
熔断片操作等级	gR
电源电压	
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	32 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
• DC 时	440 V
耗散	
损耗功率 [W]	11 W

损耗功率 [W]	11 W
<ul style="list-style-type: none"> • 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 	

产品详细信息

产品描述	无不可更换性
------	--------

机械设计

装入位置	任意，最好垂直
------	---------

环境条件

环境温度	-20 ... +50 °C
------	----------------

气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时
-----	-----------------------

证书

参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> • 符合 DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • 符合 IEC 81346-2:2009 	F

Declaration of Conformity



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE8801-0MK>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE8801-0MK>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8801-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE88...0MK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE82...0MK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE83...0MK	68	50	70,5	25	61	6	45	150