

SITOR 熔断片,含 两侧内螺纹, 输入: 850 A, gR, Un AC: 600 V, Un DC: 250 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带双面内螺纹
标识报警器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带双面内螺纹, 镀银
熔断体规格	针对特殊应用的熔断器

一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	其他
熔断片操作等级	gR
交变荷载系数 (WL)	1

电源电压	
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	850 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	600 V
• DC 时	250 V

交换容量	
------	--

<b>电流通断能力</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 IEC 60947-2 / 测定值</li> </ul>	100 kA
<b>耗散</b>	
损耗功率 [W]	85 W
损耗功率 [W]	85 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极</li> <li>最大值</li> </ul>	85 W
<b>产品详细信息</b>	
产品描述	无不可更换性
<b>机械设计</b>	
装入位置	任意，最好垂直
<b>环境条件</b>	
环境温度	-20 ... +50 °C
气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时
<b>证书</b>	
参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 DIN EN 61346-2</li> <li>符合 IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F F
<b>other</b>	

[Miscellaneous](#)

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE9440-6>

**Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE9440-6>

**图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE9440-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE9440-6)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

