

PV 熔断片，含 测量触点，NH1XL，输入：125 A，gPV，Un 直流：1500 V，前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	光伏熔断片
产品的规格	带刀型触头
标识报警器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带刀型触头，镀银
熔断体规格	光伏熔断器，NH 结构样式

一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH1XL
熔断片操作等级	gPV
交变荷载系数 (WL)	1

电源电压	
电压类型	DC
电流 / AC 时 / 测定值	125 A
供电电压	
• DC 时	1 500 V

交换容量	
电流通断能力	

• DC 时 / 符合 IEC 60947-2 / 测定值 30 kA

耗散

损耗功率 [W] 29 W

损耗功率 [W]

- 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 29 W
- 最大值 29 W

产品详细信息

产品描述 无不可更换性

机械设计

装入位置 任意，最好垂直

环境条件

环境温度 -20 ... +50 °C

气候级 -20 到 +50，相对湿度为 95% 时

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2 F
- 符合 IEC 81346-2:2009 F

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE1222-5E>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE1222-5E>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1222-5E

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

