

NH 熔断器底座 尺寸 2xL 400A 1500V 用于光伏设备应用



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断器系统
螺纹规格 / 连接螺栓的	M10
产品的规格	NH 底座 3NH
一般技术数据	
极数	1
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH2XL
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	400 A
供电电压	
• DC 时	1 500 V
电力	
额定电流 $I_n$ / IEC, DIN / VDE / 在 40 Cel 时	368 A
产品详细信息	
产品组件 / 向内摆动装置	是的
极限短路电流 ( $I_{cu}$ ) 分断能力	

• DC 时 / 测定值

25 kA

## 连接

拧紧扭矩 / 螺栓连接时

20 N·m

电气连接规格

用于安装在安装板上

• 用于主电路

扁平连接件

## 机械设计

高度

341 mm

宽度

83 mm

深度

144 mm

紧固类型

固定式装入

紧固类型

• 滑块安装

不

净重

1 729 g

## 证书

参考标示

• 符合 DIN EN 61346-2

F

• 符合 IEC 81346-2:2009

F

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NH7361-4>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NH7361-4>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH7361-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7361-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>