

SILIZED 熔断片 500V 用于半导体保护 快速熔断，尺寸 DIVH，R1 1/4"，80A



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	DAIZED 熔断器
产品的规格	适用于半导体保护
一般技术数据	
脱扣特性级别	超灵敏的 (FF)
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	DIV
熔断片操作等级	gR
断路器 / 基础类型	5SD5
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	80 A
供电电压	
• DC 时	500 V
防护等级	
防护等级 IP	IP20，带连接导线
交换容量	
电流通断能力	

- DC 时 / 符合 IEC 60947-2 / 测定值
- 符合 IEC 60947-2 / 测定值

8 kA

50 kA

耗散

损耗功率 [W]	34.3 W
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	34.3 W

外形

熔断片颜色标识	其他
---------	----

产品详细信息

产品描述	通过密配螺栓或定位套
------	------------

机械设计

装入位置	任意，最好垂直
净重	107 g

环境条件

环境温度	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> • 存放期间 	20°C 时的空气湿度 90%
气候级	相对湿度为 95% 时高达 45°C

证书

参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> • 符合 DIN EN 61346-2 • 符合 IEC 81346-2:2009 	F F

Declaration of Conformity

Test Certificates

other



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SD510>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SD510>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD510

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

