

小型接触器，扁插头 2 NO + 2 NC 凹顶导轨卡锁固定 24V DC DC 操作 !!!停产产品 !!! 后继者是 SIRIUS 3RT23/25



相似插图

产品名称	小型接触器
产品类型名称	3TK20
接触器的结构尺寸	0
防护等级 IP 正面的	IP00
参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750	K
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	Q
极数 用于主电路	4
常开触点数量 用于主触点	2
常闭触点数量 用于主触点	2
工作电流	
• AC-1 时 400 V 时	
— 环境温度 40 °C 时 测定值	16 A
• AC-3 时 400 V 时 测定值	9 A
额定功率	
• AC-1 时 400 V 时 测定值	10 kW
• AC-3 时 400 V 时 测定值	4 kW

电压类型 控制馈电电压的	DC
控制规格 开关操动机构的	常规的
常闭触点数量 用于辅助触点	0
• 无延迟转换的	0
• 滞后转换的	0
常开触点数量 用于辅助触点	0
• 无延迟转换的	0
• 超前转换的	0
紧固类型	按照DIN EN 50022在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
• 并排装配	是的
高度	48 mm
宽度	45 mm
深度	64.5 mm
电气连接规格	
• 用于主电路	扁平插接连接件6.3mm
• 用于辅助和控制电路	扁平插接连接件6.3mm

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3TK2022-3BB4>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2022-3BB4>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3TK2022-3BB4>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2022-3BB4&lang=en

特性曲线: 脱扣特征, I^2t , 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-3BB4/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2022-3BB4&objecttype=14&gridview=view1>

上一次修改 :

2019/9/13