

断路器 3VA1 IEC 框架 160 通断能力等级 N Icu=25 kA @ 415 V 3 极，系统保护 TM240，ATAM，In=63A 过载保护 Ir=44A..63A 短路保护 li=5...10 x In 螺钉扁形连接器 分励脱扣器(STL) 110-127V DC，AC 50/60Hz



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	塑料外壳式断路器
产品的规格	设备保护
过电流脱扣器的结构形式	TM240
过电流脱扣器的保护功能	LI
极数	3
辅助脱扣规格	分励脱扣器 (件)

一般技术数据	
额定绝缘电压 Ui	800 V
AC 时的最大额定工作电压 Ue	690 V
工作电压 / DC 时 / 测定值	500 V
机械式使用寿命 (转换周期) / 典型	15 000
电气使用寿命 (操作循环) / AC-1 时 / 380/415 V 时 / 50/60 Hz 时	8 000
产品特点 / 对于零导线 / 可扩装/加装 / 短路保护和过载保护	不
接地监控的规格	无
产品功能	

• 通信功能	不
• 断相识别	不
• 其它测量功能	不
净重	0.9 kg

电力

持续电流 / 测定值 / 最大值	160 A
额定持续电流 I _u	63 A
工作电流	
• 40 °C 时	63 A
• 45 °C 时	63 A
• 50 °C 时	63 A
• 55 °C 时	60.48 A
• 60 °C 时	59.22 A
• 65 °C 时	57.96 A
• 70 °C 时	56.7 A

交换容量 IEC 60947

断路器的通断能力等级	N
极限短路电流 (I _{cu}) 分断能力	
• 240 V 时	36 kA
• 415 V 时	25 kA
• 440 V 时	16 kA
• 690 V 时	7 kA
工作短路电流 (I _{cs}) 分断能力	
• 240 V 时	36 kA
• 415 V 时	25 kA
• 440 V 时	16 kA
• 690 V 时	5 kA
短路电流 (I _{cm}) 接通能力	
• 240 V 时	75.6 kA
• 415 V 时	52.5 kA
• 440 V 时	32 kA
• 690 V 时	10.5 kA

可调参数

可设置的电流动作值 / 电流控制的过载脱扣的 / 初始值	44 A
可设置的电流动作值 / 电流控制的过载脱扣的 / 终值	63 A
调整范围 / 过载功能L / 延迟时间t _R / I ² t特性曲线 / 可接入存储器	不
可设置的电流动作值 / 无延迟的短路脱扣器的 / 初始值	315 A
可设置的电流动作值 / 无延迟的短路脱扣器的 / 终值	630 A

机械设计

高度	130 mm
----	--------

宽度	76.2 mm
深度	70 mm
连接	
电气连接的排列 / 用于主电路	正面接口
电气连接规格 / 用于主电路	螺钉式扁平接口
可连接的导线截面类型 / 适用于扁平母线连接 / 最小值	12 x 0
可连接的导线截面类型 / 适用于扁平母线连接 / 最大值	17 x 6.5
辅助电路	
产品组件	
• 欠压脱扣器	不
• 电压脱扣器	是的
• 带有超前转换触点的欠压脱扣器	不
• 脱扣报警器	不
转换器数量 / 用于辅助触点	0
饰品	
产品扩展 / 可选 / 电机驱动	是的
生产商产品编号	
• 内置辅助脱扣器	3VA9688-0BL32
环境条件	
防护等级 IP / 正面的	IP40
环境温度	
• 运行期间 / 最小值	-25 °C
• 运行期间 / 最大值	70 °C
• 存放期间 / 最小值	-40 °C
• 存放期间 / 最大值	80 °C
证书	
参考标示 / 符合 IEC 81346-2:2009	Q

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



RCM



EG-Konf.

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

Shipping Approval	other
-------------------	-------



RMRS

[CCS / China Classification Society](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3VA1163-3EF32-0JA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3VA1163-3EF32-0JA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1163-3EF32-0JA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



上一次修改：

2019/9/14