

SICUBE 8MF 2000 EMV 柜，焊接规格 NI 高x宽x深=2200x 600x 800mm 用于独立安装 带侧壁，IP 40



相似插图

### 版本

产品名称	EMC柜
安装方式	单个安装
表层的结构形式	支架和封包部件镀镍的，封包部件外面有粉末涂层
产品的规格 / EMC结构形式	是的
开关柜的结构形式 / PC结构形式	不
开关柜的结构形式 / 操纵台结构形式	不

### 防护等级

防护等级 IP	IP40
安装的适宜性	
• 用于英寸测量	10英寸，17英寸，19英寸，21英寸，23英寸，24英寸
• 对于米制测量	M8
应用适宜性 / 适于外部应用	不

### 外形

RAL颜色编码	RAL 7032
颜色	石英灰色
产品组件	

• 可拆下框架	不
• 通风门	不
• 安装板	不
• 后门	不
• 斜顶	不
• 检视门	不
• 深度可调节的安装板	不
锁件数目	1
门的数目	1

机械设计	
高度	2 200 mm
宽度	600 mm
深度	800 mm
高度分配单元的数量 / 安装高度	43
紧固类型	状态
紧固类型 / 19 寸内置设备	是的
净重	130.8 kg
材料	钢

证书	
参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	U

General Product Approval

other

[Miscellaneous](#)



更多信息	
Information- and Downloadcenter (产品目录 , 产品介绍册 , ...)	
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>	
Industry Mall (网上订购系统)	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MF2268-4EN">https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MF2268-4EN</a>	
Service&Support (用户手册 , 操作说明书 , 认证证书 , 特性曲线 , 常见问题,...)	
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MF2268-4EN">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MF2268-4EN</a>	
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)	
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2268-4EN">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2268-4EN</a>	
CAx-Online-Generator	
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>	
Tender specifications	
<a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>	