

FI 块, 2 极, A 型, 输入: 100 A, 300 mA, Un AC: 230 V, 用于 5SP4



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	剩余电流保护模块
产品的规格	可选 SIGRES
一般技术数据	
极数	2
安装设备的结构尺寸 / 根据 DIN 43880	1
防电击接触保护	手指和手背安全
机械式使用寿命 ( 转换周期 ) / 典型	10 000
开关功能 / 短暂延迟	不
过压类别	III
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	100 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>供电电压 / 用于测控设备 / 最小值</li> <li>测定值</li> </ul>	195 V 50 Hz
防护等级	
防护等级 IP	IP20, 安装分电器时, 带连接导线

耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	5 W

电力	
脱扣故障电流 / 测定值	300 mA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 额定电流 <math>I_n</math> / IEC , DIN / VDE / 在40 Cel时</li> </ul>	93 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 额定电流 <math>I_n</math>/IEC , DIN/VDE/45 Cel 时</li> </ul>	93 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 额定电流 <math>I_n</math> / IEC , DIN / VDE / 在50 Cel时</li> </ul>	90 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 额定电流 <math>I_n</math>/IEC , DIN/VDE/55 Cel 时</li> </ul>	87 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 额定电流 <math>I_n</math> / IEC , DIN / VDE / 在60 Cel时</li> </ul>	85 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 额定电流 <math>I_n</math>/IEC , DIN/VDE/65 Cel 时</li> </ul>	83 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 额定电流 <math>I_n</math> / IEC , DIN / VDE / 在70 Cel时</li> </ul>	80 A
故障电流类型	A
抗脉冲电流稳定性 / 测定值	1 kA
工作频率	50Hz




产品详细信息	
产品特点 / 无硅	是的
产品扩展 / 可安装 / 辅助装置	是的

连接	
可连接的导线截面	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 单芯线的</li> </ul>	6 ... 50 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 多芯线</li> </ul>	6 ... 50 mm <sup>2</sup>
拧紧扭矩 / 螺栓连接时	2.5 ... 3 N·m
位置 / 电源连接电缆	顶部或底部

机械设计	
高度	90 mm
宽度	71 mm
深度	70 mm
安装深度	70 mm
宽度分配单元的数量	3.5
紧固类型	DIN 导轨 (REG)
装入位置	任意的
净重	467 g

环境条件	
环境温度	-25 ... +45 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 存放期间</li> </ul>	-40 ... +75 °C

证书	
参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 符合 DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 符合 IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other
 CCC	 VDE	 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>

### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SM2627-6>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SM2627-6>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SM2627-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2627-6)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

