

辅助电流开关，中心 半模



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	遥控开关
电流脉冲开关结构	机械的中央控制
一般技术数据	
脉冲持续时间 / 最小值	50 ms
电位隔离 / 电磁线圈和触点之间	是的
操作电压 / 触点 / AC 时 / 最小值	10 V
操作电流 / AC 时 / 各个触点 / 最小值	100 mA
电源电压	
电压类型	AC
防护等级	
防护等级 IP	IP20
交换容量	
电流通断能力	
• 在 $\cos \phi$ 0.6 时	16 A
产品功能	

产品功能 / 直接操作	是的
-------------	----

### 数

常闭触点数量	0
常开触点数量	0
转换器数量	0

### 机械设计

高度	90 mm
宽度	9 mm
开口宽度 / 触点	1.2 mm
深度	73 mm
安装高度	90 mm
安装深度	73 mm
宽度分配单元的数量	0.5
紧固类型	DIN 导轨
装入位置	水平和垂直
净重	45 g

### 环境条件

环境温度	-25 ... +70 °C
------	----------------

### 证书

参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 DIN EN 61346-2</li> <li>符合 IEC 81346-2:2009</li> </ul>	<p>K</p> <p>K</p>

### Declaration of Conformity



### 更多信息

- Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (网上订购系统)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5TT4931>
- Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5TT4931>
- 图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT4931](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4931)
- CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>



