

INSTA 接触器 0/1 自动 带 4 个常开触点 触点用于 230V AC , 400V  
25A 230V AC 220V DC 控制



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	Insta 接触器
电压类型 / 工作电压	AC
电压类型 / 用于操控装置	AC/DC
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	25 A
工作电压 / 测定值	
• 最小值	400 V
• 最大值	400 V
防护等级	
防护等级 IP	IP20
耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	2.2 W
主电路	
工作电流 / 测定值	25 A

## 控制电流

控制馈电电压	
• 测定值	230 V
• 测定值 / 最大值	230 V
• DC 时 / 测定值	220 V

## 产品详细信息

产品组件 / 用于手动切换的滑杆	是的
产品扩展 / 可安装 / 辅助装置	是的

## 数

常闭触点数量	4
常开触点数量	0

## 机械设计

高度	90 mm
宽度	35 mm
深度	71 mm
安装深度	64 mm
宽度分配单元的数量	2
净重	150 g

## 证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	Q
• 符合 IEC 81346-2:2009	Q

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5TT5030-6>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5TT5030-6>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5030-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5030-6)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>







