



TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;
 PN/PN(S6)(KVA):4 /16; UPRI(V):400-230+/-15;
 USEC(V):230-115; ISEC(A):17,4-34,8; F(HZ):50...60;
 VECTOR GR./SHIELD WNG.:III0 /0; TA/ISOKL:55 /H;
 IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION;
 INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT
 TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<

相似插图

综合技术数据：		
产品名称		变压器 SITAS
产品品牌名称		SIDAC
运行视在功率 测定值	V·A	4 000
效率		0.95
变压器的电路接线方式		lii0
资格证明		CE / cRUus
产品功能		
• 温度监控		不
• 绝缘监视		不
• 短路保护和过载保护		不
屏蔽线圈层数目		0
短时视在功率	V·A	17 800
输入：		
相数 输入端		1
输入电压		
• _1 测定值	V	415

• _2 测定值	V	400
• _3 测定值	V	385
• _4 测定值	V	245
• _5 测定值	V	230
• _6 测定值	V	215
电气输入频率		
• 最小值	Hz	50
• 最大值	Hz	60

输出：

相数 输出端的		1
输出电压		
• _1 测定值	V	230
• _2 测定值	V	115
电气输出频率		
• 最大值	Hz	60
• 最小值	Hz	50

环境条件：

热级别 按照IEC 60085的		H
环境温度 测定值	°C	55
防护等级 IP		IP00

机械数据：

电气连接规格		
• 输出端上 用于主电路		螺栓连接
• 在输入端 用于主电路		螺栓连接
紧固类型		螺栓
铁心的构造形式		UI 150/75
宽度	m	0.164
高度	m	0.27
深度	m	0.155

正树/批准：

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AT3032-8JD40-0FA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/4AT3032-8JD40-0FA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AT3032-8JD40-0FA0&lang=en

上一次修改：

2019/1/20