

主要小型断路器 (SHU), 3x 1 极, E 63, 400V



## 版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	断路器
产品的规格	主要小型断路器
锁止装置结构	集成闩, 可用锁锁闭, 线铅封和电缆接头

## 一般技术数据

极数	3
极数 / 备注	3P
脱扣特性级别	E
断路器 / 基础类型	5SP3
机械式使用寿命 ( 转换周期 ) / 典型	20 000
过压类别	IV

## 电压

绝缘电压 / 测定值	690 V
抗冲击电压能力 / 测定值	6 kV

## 电源电压

电流 / AC 时 / 测定值	63 A
供电电压 / AC 时 / 测定值	400 V

工作电压 / 测定值	
• 最小值	110 V
• 最大值	440 V
供电电压频率 / 测定值	50 Hz
<b>防护等级</b>	
防护等级 IP	IP40, 带连接导线
<b>交换容量</b>	
电流通断能力	
• 测定值	25 kA
• 根据 EN 60898 / 测定值	25 kA
<b>耗散</b>	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	9.7 W
<b>电力</b>	
额定电流 I <sub>n</sub> / IEC, DIN / VDE / 在 40 Cel 时	59.85 A
使用的适宜性	住宅建筑/基础设施
<b>产品详细信息</b>	
产品组件	
• 在框型端子上馈电	是的
• 鞍形端子	是的
产品特点	
• 符合 EN 60204-1 的主开关特点	是的
• 可密封	是的
<b>显示和操作</b>	
显示方式 / 用于开关位置显示	输出 = 绿色, 输入 = 红色
<b>连接</b>	
• 可连接的导线截面 / 框型接线盒的	
— 单芯线的	2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>
— 多芯线	2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>
• 可连接的导线截面	
— 单芯线的	2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>
— 多芯线	2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>
• 可连接的导线截面 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工	2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>
位置 / 电源连接电缆	任意
<b>机械设计</b>	
高度	128 mm
深度	76.3 mm
深度 / 外壳的	76.3 mm

宽度分配单元的数量	4.5
紧固类型	安装导轨
紧固类型 / 其它安装 / 备注	在 35mm DIN 导轨上，符合 EN 60715
净重	1 050 g

#### 环境条件

耐冲击性	30 g，至少 3 次冲击，震动持续时间为 11 ms
抗震强度 / 符合 IEC 60068-2-6	2 g，20 个频率周期 5 至 150 至 15 Hz
环境温度	-25 ... +55 °C
• 存放期间	-40 ... +70 °C

#### 证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

#### General Product Approval

#### Declaration of Conformity



#### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SP3863-3>

**Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SP3863-3>

**图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SP3863-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SP3863-3)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



