

DISCHARGE REACTOR; UN(V):690; I_{EFF}(A):0,02



相似插图

综合技术数据：

产品名称		放电抑制电抗器
相数		3
电压类型		AC
工作电压 测定值		
• 最大值	V	690
工作频率 测定值		
• 最大值	Hz	0
电流		
• AC 时		
— 最大值	A	0.02

机械数据：

电气连接规格 用于主电路		螺栓连接
宽度	m	0.045
高度	m	0.09
深度	m	0.06

环境条件：

热级别 按照IEC 60085的		B
环境温度 测定值	°C	40
防护等级 IP		IP00

正树/批准：

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EJ9900-0EG>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/4EJ9900-0EG>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EJ9900-0EG&lang=en

上一次修改：

2019/9/13