



COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER;
 PHASES:1; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):24 /50;
 I LN (A):21,6; UK(%):4; LN(MH):2,02; TA/ISOKL:40 /B;
 IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION;
 EN 61558-2-20 >CHOKE<

相似插图

综合技术数据：

产品名称		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
相数		1
电压类型		AC
工作电压 测定值	V	400
工作频率 测定值	Hz	50
电流		
• AC 时		
— 测定值	A	21.6
— 最大值	A	24
• DC 时 测定值	A	29.4
电感 测定值	H	0.002
相对电感的电压降 对于测定值 电流，电压和频率	%	4
绕组的损耗功率 [W]	W	19.8
铁芯的损耗功率 [W]	W	33.7

机械数据：

电气连接规格 用于主电路	螺栓连接
--------------	------

宽度	m	0.097
高度	m	0.111
深度	m	0.129

环境条件：

热级别 按照IEC 60085的		B
环境温度 测定值	°C	40
防护等级 IP		IP00

正树/批准：

other

[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM5100-2CB00>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/4EM5100-2CB00>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM5100-2CB00&lang=en

上一次修改：

2019/9/13