



COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER;
 PHASES:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):31,5
 /50; I LN (A):28,35; UK(%):4; LN(MH):0,7; TA/ISOKL:40
 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW
 CONNECTION; EN 61558-2-20 >CHOKE<

相似插图

| 综合技术数据： | | |
|-------------------------|----|---------------------------------|
| 产品名称 | | Kommut.-Drossel f. Stromrichter |
| 相数 | | 3 |
| 电压类型 | | AC |
| 工作电压 测定值 | V | 400 |
| 工作频率 测定值 | Hz | 50 |
| 电流 | | |
| • AC 时 | | |
| — 测定值 | A | 28.35 |
| — 最大值 | A | 31.5 |
| • DC 时 测定值 | A | 38.6 |
| 峰值电流 | A | 39 |
| 电感 测定值 | H | 0.0007 |
| 相对电感的电压降 对于测定值 电流，电压和频率 | % | 4 |
| 绕组的损耗功率 [W] | W | 55 |
| 铁芯的损耗功率 [W] | W | 9 |

机械数据：

| | | |
|--------------|---|-------|
| 电气连接规格 用于主电路 | | 螺栓连接 |
| 宽度 | m | 0.178 |
| 高度 | m | 0.153 |
| 深度 | m | 0.105 |

环境条件：

| | | |
|------------------|----|------|
| 热级别 按照IEC 60085的 | | B |
| 环境温度 测定值 | °C | 40 |
| 防护等级 IP | | IP00 |

正树/批准：

| | |
|---------------------------|-------|
| Declaration of Conformity | other |
|---------------------------|-------|

[Confirmation](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP3701-7DS00>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/4EP3701-7DS00>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP3701-7DS00&lang=en

上一次修改：

2019/9/13