



MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):690;  
 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):91 /50; I LN (A):81,9; UK(%):2;  
 LN(MH):0,279; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF  
 TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20  
 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<

相似插图

综合技术数据：		
产品名称		Netzdrossel f. FU
相数		3
电压类型		AC
工作电压 测定值	V	690
工作频率 测定值	Hz	50
电流		
• AC 时		
— 测定值	A	81.9
— 最大值	A	91
电感 测定值	H	0.00028
相对电感的电压降 对于测定值 电流，电压和频率	%	2
绕组的损耗功率 [W]	W	125
铁芯的损耗功率 [W]	W	28
机械数据：		
电气连接规格 用于主电路		扁平连接件
宽度	m	0.225

高度	m	0.21
深度	m	0.147

环境条件：

热级别 按照IEC 60085的		H
环境温度 测定值	°C	40
防护等级 IP		IP00

正树/批准：

General Product Approval

other



[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2452-3UA00-0AA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/4EU2452-3UA00-0AA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EU2452-3UA00-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2452-3UA00-0AA0&lang=en)

上一次修改：

2019/9/13