

小型断路器 400V 10kA, 2 极, 色, 125A, T=70mm



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	断路器
产品的规格	小型断路器 5SP

一般技术数据	
极数	2
极数 / 备注	1P
脱扣特性级别	B
断路器 / 基础类型	5SP4
机械式使用寿命 (转换周期) / 典型	10 000
过压类别	3

电压	
绝缘电压	
• AC 时 / 测定值	440 V
• 多相位运行时 / AC 时 / 测定值	440 V

电源电压	
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	125 A

供电电压 / AC 时 / 测定值	400 V
供电电压频率 / 测定值	50 Hz
防护等级	
防护等级 IP	IP20, 连接有导线; IP40, 抓握范围内带配电器盖板
交换容量	
电流通断能力	
• 根据 EN 60898 / 测定值	10 kA
耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	10.9 W
电力	
额定电流 I_n / IEC, DIN / VDE / 在 40 Cel 时	118.75 A
产品详细信息	
产品装备 / 防接触保护	是的
产品组件	
• 上方插座式端子	是的
• 下方插座式端子	是的
产品特点	
• 符合 EN 60204-1 的主开关特点	是的
• 无卤素	是的
• 可密封	是的
• 无硅	是的
产品扩展 / 可安装 / 辅助装置	是的
连接	
• 可连接的导线截面	
— 单芯线的	25 ... 50 mm ²
— 多芯线	25 ... 50 mm ²
• 可连接的导线截面 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工	25 ... 35 mm ²
AWG 号码 / 作为已编码可连接的导线截面	3 ... 1
拧紧转矩 [lbf·in] / 螺栓连接时	22.1 ... 31 lbf·in
拧紧转矩 / 螺栓连接时	2.5 ... 3.5 N·m
位置 / 电源连接电缆	任意
机械设计	
高度	90 mm
宽度	54 mm
深度	76 mm
安装深度	70 mm
宽度分配单元的数量	3
紧固类型	DIN 导轨和螺栓紧固

装入位置	任意的
净重	516.2 g
环境条件	
环境温度影响	相对湿度最大 95%
耐冲击性 / 符合 IEC 60068-2-27	11ms 半波正弦时 150m/s ²
抗震强度 / 符合 IEC 60068-2-6	25 至 150Hz 时 50m/s ² 和 35Hz 时 60m/s ² (4sec)
环境温度	-25 ... +55 °C
• 存放期间	-40 ... +75 °C

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F
FC

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

Railway

[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SP4292-6>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SP4292-6>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SP4292-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



