

J 级熔断片 150A 600V 延时，国家 安装规定 注意！



| 版本              |         |
|-----------------|---------|
| 产品品牌名称          | SENTRON |
| 产品名称            | 柱状保险丝   |
| 产品的规格           | 带刀型触头   |
| 一般技术数据          |         |
| 熔断片操作等级         | 惰性      |
| 熔断片尺寸           | J 级     |
| 电压类型            | AC      |
| 电流 / AC 时 / 测定值 | 150 A   |
| 工作电压 / 测定值      | 600 V   |
| 主电路             |         |
| 工作电流 / 额定值      | 150 A   |
| 产品详细信息          |         |
| 产品组件 / 冲击报警装置   | 不       |
| 装入位置            | 任意，最好垂直 |
| 净重              | 340 g   |
| 证书              |         |

#### 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

#### General Product Approval



#### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW4434-2HG>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW4434-2HG>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW4434-2HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW4434-2HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



