

J 级熔断片 250A 600V 延时，国家 安装规定 注意！



## 版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	柱状保险丝
产品的规格	带刀型触头

## 一般技术数据

熔断片操作等级	惰性
熔断片尺寸	J 级
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	250 A
工作电压 / 测定值	600 V

## 主电路

工作电流 / 额定值	250 A
------------	-------

## 产品详细信息

产品组件 / 冲击报警装置	不
装入位置	任意，最好垂直
净重	720 g

## 证书

#### 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

#### General Product Approval



#### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW4544-2HG>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW4544-2HG>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW4544-2HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW4544-2HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



