

J 级熔断片 300A 600V 快速响应，国家 安装规定 注意！



| 版本 | |
|-----------------|---------|
| 产品品牌名称 | SENTRON |
| 产品名称 | 柱状保险丝 |
| 产品的规格 | 带刀型触头 |
| 一般技术数据 | |
| 熔断片操作等级 | 快熔 |
| 熔断片尺寸 | J 级 |
| 电压类型 | AC |
| 电流 / AC 时 / 测定值 | 300 A |
| 工作电压 / 测定值 | 600 V |
| 主电路 | |
| 工作电流 / 额定值 | 300 A |
| 产品详细信息 | |
| 产品组件 / 冲击报警装置 | 不 |
| 装入位置 | 任意，最好垂直 |
| 净重 | 720 g |
| 证书 | |

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW4550-1HG>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW4550-1HG>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW4550-1HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



