

SENTRON，柱状保险丝支架，10x38 mm，2 极，内：30 A，Un
直流：1000 V，适用于 光伏设备应用



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	圆柱形熔断器底座
产品的规格	用于光伏领域
一般技术数据	
极数	2
熔断器熔丝的制造尺寸	10x38 mm
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	30 A
工作电压	
• DC 时 / 测定值	1 000 V
防护等级 IP	IP20
机械设计	
高度	85 mm
宽度	36 mm
深度	65 mm
净重	122 g

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F
F

General Product Approval

Declaration of
Conformity

other



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW7023-4>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW7023-4>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7023-4

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

