

SENTRON, 柱状保险丝支架, 10x38 mm, 3P+N, 内: 32 A, Un  
AC: 690 V



## 版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	圆柱形熔断器底座

## 一般技术数据

极数	4
极数 / 备注	3P+N
熔断器熔丝的制造尺寸	10x38 mm

## 电源电压

电流 / AC 时 / 测定值	32 A
工作电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
防护等级 IP	IP20

## 机械设计

高度	81 mm
宽度	54 mm
深度	64 mm
净重	196 g

## 证书

### 参考标示

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| • 符合 DIN EN 61346-2   | F |
| • 符合 IEC 81346-2:2009 | F |

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW7063>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW7063>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7063](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7063)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





