

SENTRON, 柱状保险丝支架, 14x51 mm, 3P+N, 内: 50 A, Un
AC: 690 V



版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	圆柱形熔断器底座

一般技术数据

极数	4
极数 / 备注	3P+N
熔断器熔丝的制造尺寸	14x51 mm

电源电压

电流 / AC 时 / 测定值	50 A
工作电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
防护等级 IP	IP20

机械设计

高度	90 mm
宽度	108 mm
深度	70 mm
净重	434 g

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW7161>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW7161>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7161

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





