

SENTRON, 柱状保险丝支架, 22x58 mm, 1P+N, 内: 100 A, Un
AC: 690 V



版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	圆柱形熔断器底座

一般技术数据

极数	2
极数 / 备注	1P+N
熔断器熔丝的制造尺寸	22x58 mm

电源电压

电流 / AC 时 / 测定值	100 A
工作电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
防护等级 IP	IP20

机械设计

高度	117 mm
宽度	72 mm
深度	70 mm
净重	365 g

证书

参考标示

- | | |
|-----------------------|---|
| • 符合 DIN EN 61346-2 | F |
| • 符合 IEC 81346-2:2009 | F |

Declaration of Conformity

Test Certificates



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW7251>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW7251>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7251

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





