

ALPHA 630，插接分线盒，IP43.防护等级 1，高：350 mm，宽：300 mm，T:210 mm，RAL 7035



相似插图

版本	
产品品牌名称	ALPHA 630
产品名称	配线架
表面加工	粉末涂层
防护等级	
防护等级 IP	IP43
联合作用的适宜性 / 避雷器	是的
应用适宜性 / 适于外部应用	不
外形	
RAL 颜色编码	RAL 7035
产品组件	
• 电缆进线	是的
• 安装板	不
产品扩展 / 可选 / 顺序排列	是的
机械设计	
高度	350 mm

宽度	300 mm
深度	210 mm
安装深度	210 mm
净重	5.63 kg
材料 / 外壳的	钢

## 证书

### 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

U

UC

<b>General Product Approval</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>other</b>
---------------------------------	--------------------------	--------------

[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8GK1382-0KK12>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8GK1382-0KK12>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1382-0KK12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1382-0KK12)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

