

断路器 3VA2 IEC 框架 630 通断能力等级 H  $I_{cu}=85kA @ 415V$  3 极，系统保护 ETU560，LSIG， $I_n=630A$  过载保护  $I_r=250A...630A$  短路保护  $I_{sd}=0.6..9 \times I_n, I_i=1.5..9 \times I_n$  N 线保护 可以选配外部 电流互感器，至 160% 接地故障保护，可断开  $I_g=0.2...1 \times I_n, t_g=0.05-0.8s$  螺钉扁形连接器 欠压脱扣器(UVR) 208-230V AC 50/60Hz 2 个辅助开关 HQ



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	塑料外壳式断路器
产品的规格	设备保护
过电流脱扣器的结构形式	ETU560
过电流脱扣器的保护功能	LSIG
极数	3
辅助脱扣规格	欠电压脱扣器 (UVR)
辅助开关的结构形式	2 个辅助开关 HQ

一般技术数据	
额定绝缘电压 $U_i$	800 V
AC 时的最大额定工作电压 $U_e$	690 V
损耗功率 [W] / 最大值	164.5 W
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	54 W
机械式使用寿命 ( 转换周期 ) / 典型	15 000
电气使用寿命 ( 操作循环 ) / AC-1 时 / 380/415 V 时 / 50/60 Hz 时	4 000

产品特点 / 对于零导线 / 可扩装/加装 / 短路保护和过载保护	是的
接地监控的规格	相线总电流
产品功能	
• 通信功能	是的
• 断相识别	不
• 其它测量功能	不
净重	4.4 kg

## 电力

持续电流 / 测定值 / 最大值	630 A
额定持续电流 $I_u$	630 A
工作电流	
• 40 °C 时	630 A
• 45 °C 时	600 A
• 50 °C 时	570 A
• 55 °C 时	540 A
• 60 °C 时	510 A
• 65 °C 时	480 A
• 70 °C 时	450 A

## 交换容量 IEC 60947

断路器的通断能力等级	H
极限短路电流 ( $I_{cu}$ ) 分断能力	
• 240 V 时	110 kA
• 415 V 时	85 kA
• 440 V 时	85 kA
• 500 V 时	55 kA
• 690 V 时	20 kA
工作短路电流 ( $I_{cs}$ ) 分断能力	
• 240 V 时	110 kA
• 415 V 时	85 kA
• 440 V 时	85 kA
• 500 V 时	55 kA
• 690 V 时	20 kA
短路电流 ( $I_{cm}$ ) 接通能力	
• 240 V 时	242 kA
• 415 V 时	187 kA
• 440 V 时	187 kA
• 500 V 时	121 kA
• 690 V 时	40 kA

## 可调参数

可设置的电流动作值 / 电流控制的过载脱扣的 / 初始值	252 A
------------------------------	-------

可设置的电流动作值 / 电流控制的过载脱扣的 / 终值	630 A
脱扣等级 / L 脱扣器 / I <sub>2t</sub> 特性曲线中 / 初始值	0.5
脱扣等级 / L 脱扣器 / I <sub>2t</sub> 特性曲线中 / 终值	12
可设置的电流动作值 / 短时延迟的短路脱扣器的 / 初始值	378 A
可设置的电流动作值 / 短时延迟的短路脱扣器的 / 终值	5 670 A
调整范围 / 过载功能L / 延迟时间tR / I <sup>2</sup> t特性曲线 / 可接入存储器	是的
可设置的延迟时间 / S 脱扣器 / 标准特性曲线中 / 初始值	0.05 s
可设置的延迟时间 / S 脱扣器 / 标准特性曲线中 / 终值	0.5 s
可设置的电流动作值 / 无延迟的短路脱扣器的 / 初始值	945 A
可设置的电流动作值 / 无延迟的短路脱扣器的 / 终值	5 670 A
调整范围 / 接地功能G / Ig功能 可关闭	是的
可设置的电流动作值 / G 脱扣时 / 标准特性曲线中 / 初始值	126 A
可设置的电流动作值 / G 脱扣时 / 标准特性曲线中 / 终值	630 A

### 机械设计

高度	248 mm
宽度	138 mm
深度	110 mm

### 连接

电气连接的排列 / 用于主电路	正面接口
电气连接规格 / 用于主电路	螺钉式扁平接口
可连接的导线截面类型 / 适用于扁平母线连接 / 最小值	20 x 1
可连接的导线截面类型 / 适用于扁平母线连接 / 最大值	35 x 10

### 辅助电路

产品组件	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 欠压脱扣器</li> <li>• 电压脱扣器</li> <li>• 带有超前转换触点的欠压脱扣器</li> <li>• 脱扣报警器</li> </ul>	<p>是的</p> <p>不</p> <p>不</p> <p>不</p>
转换器数量 / 用于辅助触点	2

### 饰品

产品扩展 / 可选 / 电机驱动	是的
生产商产品编号	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 送货范围内包括的基础开关的</li> <li>• 内置辅助开关/警报开关</li> <li>• 内置辅助脱扣器</li> </ul>	<p><a href="#">3VA2463-6JQ32-0AA0</a></p> <p><a href="#">3VA9988-0AA12</a></p> <p>3VA9608-0BB25</p>

### 环境条件

防护等级 IP / 正面的	IP40
---------------	------

## 环境温度

- 运行期间 / 最小值 -25 °C
- 运行期间 / 最大值 70 °C
- 存放期间 / 最小值 -40 °C
- 存放期间 / 最大值 80 °C

## 证书

参考标示 / 符合 IEC 81346-2:2009

Q

### General Product Approval

### EMC

### Declaration of Conformity



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



RCM



EG-Konf.

### Test Certificates

### Shipping Approval

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

### Shipping Approval

### other



RMRS

[CCS / China Classification Society](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

## 更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3VA2463-6JQ32-0DC0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3VA2463-6JQ32-0DC0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2463-6JQ32-0DC0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2463-6JQ32-0DC0)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





上一次修改：

2019/9/15