

J 级熔断片 20A 600V 延时，国家 安装规定 注意！



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	柱状保险丝
产品的规格	圆柱形设计
一般技术数据	
熔断片操作等级	惰性
熔断片尺寸	J 级
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	20 A
供电电压 / DC 时	300 V
工作电压 / 测定值	600 V
主电路	
工作电流 / 额定值	20 A
产品详细信息	
产品组件 / 冲击报警装置	不
装入位置	任意，最好垂直
净重	46 g

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW4107-2HG>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW4107-2HG>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW4107-2HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



