

辅助接触器，22E，DIN EN 50011，2 NO + 2 NC，卡锁固定 DC 操作带二极管(Schindler)21.5 V DC !!!停产产品！！！后继者是 SIRIUS 3RH21



相似插图

产品名称	辅助接触器
产品类型名称	3TH2
接触器的结构尺寸	0
防护等级 IP 正面的	IP20
参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750	K
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	K
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	K
电压类型 控制馈电电压的	DC
控制馈电电压 DC 时	
• 测定值	21.5 V
过电压限制器的结构形式	带二极管
常闭触点数量 用于辅助触点	2
• 延迟转换的	0
• 滞后转换的	0
• 相交式的转换	0
常开触点数量 用于辅助触点	2
• 延迟转换的	0

• 超前转换的	0
• 相交式的转换	0
转换器数量 用于辅助触点	0
控制元件的编码数字和编码字母	22 E
工作电流 AC-15 时	
• 230 V 时 测定值	4 A
• 400 V 时 测定值	3 A
紧固类型	按照 DIN EN 50022 在 35mm 安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
高度	48 mm
宽度	45 mm
深度	68 mm
电气连接规格 用于辅助和控制电路	螺栓连接
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920	400 000; 0.3 x I _e 时
T1 值 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508	20 y
防电击接触保护	防直接接触保护

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3TH2022-0GU4>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-0GU4>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3TH2022-0GU4>

图片数据库 (产品照片, 2D 比例图, 3D 模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-0GU4&lang=en

特性曲线: 脱扣特征, I_{Δt}, 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-0GU4/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-0GU4&objecttype=14&gridview=view1>

上一次修改:

2019/9/13