

辅助接触器，22E，DIN EN 50011，2 NO + 2 NC 扁插头 AC 运行  
120V AC 60Hz/110V AC 50Hz !!!停产产品!!! 后继者是 SIRIUS  
3RH21



相似插图

产品名称	辅助接触器
产品类型名称	3TH2
接触器的结构尺寸	0
防护等级 IP 正面的	IP00
参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750	K
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	K
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	K
电压类型 控制馈电电压的	AC
控制馈电电压 AC 时	
• 50 Hz 时 测定值	110 V
• 60 Hz 时 测定值	120 V
控制馈电电压频率	
• 1 测定值	50 Hz
• 2 测定值	60 Hz
常闭触点数量 用于辅助触点	2
• 延迟转换的	0
• 滞后转换的	0

• 相交式的转换	0
<b>常开触点数量 用于辅助触点</b>	2
• 延迟转换的	0
• 超前转换的	0
• 相交式的转换	0
<b>转换器数量 用于辅助触点</b>	0
<b>控制元件的编码数字和编码字母</b>	22 E
<b>工作电流 AC-15 时</b>	
• 230 V时 测定值	4 A
• 400 V 时 测定值	3 A
<b>紧固类型</b>	按照DIN EN 50022在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
<b>高度</b>	48 mm
<b>宽度</b>	45 mm
<b>深度</b>	64.5 mm
电气连接规格 用于辅助和控制电路	扁平插接连接件2x2.8mm
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920	400 000; 0.3 x Ie 时
<b>T1 值 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508</b>	20 y
<b>防电击接触保护</b>	防直接接触保护

#### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3TH2022-1AK6>

**Cax 在线发生器**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-1AK6>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3TH2022-1AK6>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH2022-1AK6&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-1AK6&lang=en)

**特性曲线: 脱扣特征, I<sup>2</sup>t, 允通电流**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-1AK6/char>

**其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-1AK6&objecttype=14&gridview=view1>

上一次修改 :

2019/9/13