

插接继电器，3 个转换触点 继电器，带有 LED 28 mm，24 V DC



产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	插入式继电器
产品类型名称	LZX
<b>综合技术数据</b>	
消耗的有效功率	1 200 mW
复位电压百分比 与输入电压比较	10 %
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	10g / 11 ms
开关特性	单稳的
开关转换功能的结构形式	转换开关
开关转换功能的结构形式 强制执行的	不
机械式使用寿命 ( 转换周期 )	
• 典型	20 000 000
电气使用寿命 ( 操作循环 )	
• AC-15 时 230 V 时 典型	300 000
热电流	10 A
参考标示 符合 DIN 40719 ( 根据 IEC 204-2 增补 ) 符合 IEC 750	K
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	K

参考标示 符合 DIN EN 61346-2	K
------------------------	---

### 控制电路/控制

控制馈电电压 DC 时	
• 测定值	24 V
工作区要素控制馈电电压测定值 DC 时	
• 初始值	0.9
• 终值	1.4
继电器驱动的结构形式	(已)极化的
产品组件 插座	不

### 辅助电路

开关触点的类型	转换器
材料 开关触点	AgNi 90/10
常闭触点数量 用于辅助触点	0
常开触点数量 用于辅助触点	0
转换器数量	
• 用于辅助触点	3

### 主电路

电压类型	DC
------	----

### 接口/ 接线端子

产品功能	
• 端子可拆卸	不

### 装入/固定/外廓尺寸

装入位置	任意的
紧固类型	安装底座
高度	36.5 mm
宽度	35.5 mm
深度	69 mm

正树/批准 :

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



**other**

[Confirmation](#)

**更多信息**

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=LZX:MT323024>

**Cax 在线发生器**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT323024>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/LZX:MT323024>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en)

上一次修改 :

2019/9/17